


H0,75/14D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá
Číslo objednávky	9018520000
Typ	H0,75/14D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008 190097998
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

H0,75/14D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.14 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, šedá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	--------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Šířka objímky (B)	3 mm	Výška objímky (A)	5.5 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	14.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	11 mm	Průřez vodiče	0.75 mm ²
Barevný kód	DIN		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

