



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá
Číslo objednávky	9018530000
Typ	H1,0/15 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008 190066925
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.16 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, žlutá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.2 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Šířka objímky (B)	3.2 mm	Výška objímky (A)	5.8 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	15.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 17	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	12 mm	Průřez vodiče	1 mm ²
Barevný kód	Weidmueller		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Nákresy

Výkres

