



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teplotě do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová |
| Číslo objednávky | 9018870000 |
| Typ | H10,0/30S ZH EB |
| GTIN (EAN) | 4032248105823 |
| Množství | 100 items |
| Balení | volné |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1.07 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů,
slonovinová Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 6.5 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 18 mm |
| Šířka objímky (B) | 7.6 mm | Výška objímky (A) | 13.4 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.5 mm | L1 v mm | 30.00 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 8 | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.2 mm |
| Délka odizolování | 23 mm | Průřez vodiče | 10 mm ² |
| Barevný kód | Weidmueller | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Nákresy

Výkres

