


H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená
Číslo objednávky	9018880000
Typ	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
Množství	100 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.83 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, červená	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	-----------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	6.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Šířka objímky (B)	7.6 mm	Výška objímky (A)	13.4 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm	L1 v mm	24.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm
Délka odizolování	17 mm	Průřez vodiče	10 mm²
Barevný kód	DIN		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres