


**H6,0/26D GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">9019230000</a>
Typ	H6,0/26D GE
GTIN (EAN)	4008190072117
Množství	100 items
Balení	volné

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.5 g
----------------	-------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	3.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Průměr objímky (D2)	6.3 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	26.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Vojenské určení	T 20A 023 A
Délka odizolování	20 mm	Průřez vodiče	6 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

