



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená
Číslo objednávky	9019240000
Typ	H10,0/22D R
GTIN (EAN)	4008 190075385
Množství	100 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.47 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, červená	Verze	standard
---------------	------------------------------------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	4.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	7.6 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm
L1 v mm	22.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Vojenské určení	T 20A 024 A
Délka odizolování	15 mm	Průřez vodiče	10 mm ²
Barevný kód	DIN		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

