



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">9019280000</a>
Typ	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008 190038380
Množství	50 items
Balení	volné

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.19 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	7.3 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	16 mm
Průměr objímky (D2)	11.2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm
L1 v mm	30.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 3
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Vojenské určení	T 20A 028 A
Délka odizolování	18 mm	Průřez vodiče	25 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

