



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 18 mm, Červená
Číslo objednávky	<a href="#">9019320000</a>
Typ	H35,0/32D R
GTIN (EAN)	4008 19011 1847
Množství	50 items
Balení	volné

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.4 g
----------------	-------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, červená	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	8.3 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Průměr objímky (D2)	12.7 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm
L1 v mm	32.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 2
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Vojenské určení	T 20A 032 A
Délka odizolování	19 mm	Průřez vodiče	35 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

