

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojených kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinky Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj na řezání, odizolování vodičů a nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	902000000
Typ	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Množství	1 items

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8.2677 inch
Čistá hmotnost	248.63 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Strips of linked wire-end ferrules	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 20	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		


Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.5 mm ²
Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		


Nákresy



Příklad použití



Příklad použití




Příklad použití



Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojených kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinky Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Verze
Číslo	9050340000	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190350949	
Množství	5 ST	
Typ	ERTE AIME SPX P II	Verze
Číslo	2917160000	Cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986548121	
Množství	1 ST	

Pás koncovek



- Pásy spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR BD	Verze
Číslo	9004270000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190091774	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Verze
Číslo	9004280000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190162627	
Množství	500 ST	

Příslušenství

Typ	H0,5/14T W BD	Verze
Číslo	9021930000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262402	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14 W BD	Verze
Číslo	9004290000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190006778	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze
Číslo	9004300000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190154837	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Verze
Číslo	9004310000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190179298	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE BD	Verze
Číslo	9004320000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190167523	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Verze
Číslo	9004330000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190047498	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14T R BD	Verze
Číslo	9021950000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262747	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14 R BD	Verze
Číslo	9004340000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190080723	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze
Číslo	9004350000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190005474	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Verze
Číslo	9021960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262389	
Množství	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/14D BL BD	Verze
Číslo	9004360000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190083397	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Verze
Číslo	9004370000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190052508	
Množství	500 ST	

Příslušenství / náhradní díly



Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spojených kabelových dutinek

- Stříhání
- Odizolování
- Nalisování koncovek
- Automatické podávání kabelových dutinek
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená velkou časovou úsporu
- Zpracovávat lze pouze kabelové dutinky Weidmüller, z nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu na cívkách může vést ke zničení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Verze
Číslo	9050340000	Spare cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190350949	
Množství	5 ST	
Typ	ERTE AIME SPX P II	Verze
Číslo	2917160000	Cutting blade
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986548121	
Množství	1 ST	