



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
Číslo objednávky	9021040000
Typ	H0,75/14T HBL
GTIN (EAN)	4008190083168
Množství	500 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.08 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, světle modrá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.2 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Průměr objímky (D2)	2.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	14.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 18
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	0.75 mm ²	Barevný kód	Miscellaneous

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

