

## CRIMPFIX LS PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatic stripper and crimper
Číslo objednávky	<a href="#">9025300000</a>
Typ	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008 190380335
Množství	1 items

## CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12.9921 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18.1102 inch
Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15.3543 inch
Čistá hmotnost	35000 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Hlavice	Elektropneumatický
Doba pulzu	přibližně 1 s	Průřez koncovek, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Délka nalisování koncovek	6/8/10 mm
Spotřební materiál	volná kabelová oka	Délka koncové dutinky na vodiče	12/14/16 mm
Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		