


BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Vložka šroubováku
Číslo objednávky	9025590000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Množství	10 items

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Šířka	39 mm	Šířka (v palcích)	1.5354 inch
Čistá hmotnost	3.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s vodícím hrotem
---------------	----------------------

Elektrický šroubovák

Váha	5.52 g
------	--------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S montážním kolíkem, S drážkou	Délka čepele	39 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		