



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
Číslo objednávky	<a href="#">9025760000</a>
Typ	H0,25/12 HBL
GTIN (EAN)	4008190010027
Množství	500 items
Balení	volné

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.05 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, světle modrá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	0.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Průměr objímky (D2)	1.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	12.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 24
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	0.25 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Weidmueller

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

