

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Průměr	92 mm	Čistá hmotnost	69.52 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku (1) Kabelová koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód Weidmüller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/18D GR	Verze
Číslo	9019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141349	
Množství	500 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/20 SW	Verze
Číslo	0533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190183905	
Množství	100 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22 EB	Verze	
Číslo	0534200000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190033460		
Množství	100 ST		

Jmenovitý průřez vodiče 16 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/22 GN	Verze	
Číslo	0565900000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Zelená	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190022181		
Množství	100 ST		