



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
Číslo objednávky	9026010000
Typ	H4,0/18 GR SV
GTIN (EAN)	4008190117382
Množství	250 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.29 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, šedá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm
Průměr objímky (D2)	4.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	18.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	12 mm
Průřez vodiče	4 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

