



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Verze            | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oran-<br>žová |
| Číslo objednávky | <a href="#">9026060000</a>                            |
| Typ              | H0,5/14 OR SV                                         |
| GTIN (EAN)       | 4008190122201                                         |
| Množství         | 500 items                                             |
| Balení           | Velkoobjemové balení                                  |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E499744                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.08 g |
|----------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|               |                                                 |       |          |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, oranžová | Verze | standard |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------|

## Kabelové koncovky

|                              |                     |                                |             |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1 mm                | Délka povrchu kontaktu (L2)    | 8 mm        |
| Průměr objímky (D2)          | 2.6 mm              | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.25 mm     |
| L1 v mm                      | 14.00 mm            | Průřez propojení AWG, max.     | AWG 20      |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm             | Délka odizolování              | 10 mm       |
| Průřez vodiče                | 0.5 mm <sup>2</sup> | Barevný kód                    | Weidmueller |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Výkres

