



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Hnědá |
| Číslo objednávky | 9028250000 |
| Typ | H0,14/10T BR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190902018 |
| Množství | 500 items |
| Balení | Velkoobjemové balení |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.05 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, hnědá Verze standard

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 0.6 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 6 mm |
| Průměr objímky (D2) | 1.5 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.25 mm |
| L1 v mm | 10.00 mm | Průřez propojení AWG, max. | AWG 26 |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm | Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče | 0.14 mm ² | Barevný kód | Telemecanique |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

