



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">9028300000</a>
Typ	H0,75/18 W SV
GTIN (EAN)	4008 190902063
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.12 g
----------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, bílá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.2 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	2.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	18.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 18
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	14 mm
Průřez vodiče	0.75 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Weidmueller

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

