


H1,0/12 GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá
Číslo objednávky	9028310000
Typ	H1,0/12 GE SV
GTIN (EAN)	4008 190902070
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

H1,0/12 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.1 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá Verze standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.4 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	6 mm
Průměr objímky (D2)	3 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	12.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	8 mm
Průřez vodiče	1 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

