


H4,0/15TS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
Číslo objednávky	9036230000
Typ	H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)	4032248068029
Množství	500 items
Balení	volné

H4,0/15TS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E354986

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.22 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, oranžová	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Průměr objímky (D2)	4.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	15.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Vojenské určení	T 20A 023 A
Délka odizolování	10 mm	Průřez vodiče	4 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

