



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
Číslo objednávky	<a href="#">9036240000</a>
Typ	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
Množství	25 items
Balení	volné

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

7.36 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku

Dutinka na vodič bez  
 plastové manžety, (2)  
 Kabelová koncovka

Verze

standard

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)

16.5 mm

Délka povrchu kontaktu (L2)

32 mm

Průměr objímky (D2)

19 mm

L1 v mm

32.00 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 4/0

Délka odizolování

32 mm

Průřez vodiče

120 mm<sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

**Nákresy**

