



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
Číslo objednávky	9036250000
Typ	H150,0/32
GTIN (EAN)	4032248068043
Množství	25 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

8.32 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku

Dutinka na vodič bez
 plastové manžety, (2)
 Kabelová koncovka

Verze

standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)

18.5 mm

Délka povrchu kontaktu (L2)

32 mm

Průměr objímky (D2)

21 mm

L1 v mm

32.00 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 300 MCM

Délka odizolování

32 mm

Průřez vodiče

150 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

Nákresy

