

**H185,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
Číslo objednávky	<a href="#">9036260000</a>
Typ	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
Množství	25 items
Balení	volné

H185,0/32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

9.54 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku

Dutinka na vodič bez  
plastové manžety, (2)  
Kabelová koncovka

Verze

standard

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)

20 mm

Délka povrchu kontaktu (L2)

32 mm

Průměr objímky (D2)

23.5 mm

L1 v mm

32.00 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 350 MCM

Délka odizolování

32 mm

Průřez vodiče

185 mm<sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

**Drawings**

