



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, černá
Číslo objednávky	9037330000
Typ	H6,0/29 ZH SW
GTIN (EAN)	4008 190492809
Množství	100 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.76 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, černá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	4.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	6.2 mm	Výška objímky (A)	11.4 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm	L1 v mm	29.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm
Délka odizolování	24 mm	Průřez vodiče	6 mm ²
Barevný kód	Weidmueller		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

