


**H0,75/14T ZH HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Verze            | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá |
| Číslo objednávky | <a href="#">9037610000</a>                                   |
| Typ              | H0,75/14T ZH HBL                                             |
| GTIN (EAN)       | 4008190493233                                                |
| Množství         | 500 items                                                    |
| Balení           | volné                                                        |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E499744                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.12 g |
|----------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|               |                                        |       |                  |
|---------------|----------------------------------------|-------|------------------|
| Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů,<br>světle modrá | Verze | Dvojitá koncovka |
|---------------|----------------------------------------|-------|------------------|

## Kabelové koncovky

|                                |               |                              |                      |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 1.7 mm        | Délka povrchu kontaktu (L2)  | 8 mm                 |
| Šířka objímky (B)              | 3 mm          | Výška objímky (A)            | 5.5 mm               |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.3 mm        | L1 v mm                      | 14.00 mm             |
| Průřez propojení AWG, max.     | AWG 18        | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm              |
| Délka odizolování              | 11 mm         | Průřez vodiče                | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Barevný kód                    | Telemecanique |                              |                      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Výkres**