


H0,75/24T ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Světle modrá
Číslo objednávky	9037630000
Typ	H0,75/24T ZH HBL
GTIN (EAN)	4008 19049327 1
Množství	500 items
Balení	volné

H0,75/24T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.2 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, světle modrá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	----------------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	3 mm	Výška objímky (A)	5.5 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	24.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	21 mm	Průřez vodiče	0.75 mm ²
Barevný kód	Telemecanique		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

