



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
Číslo objednávky	9037650000
Typ	H2,5/21T ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493356
Množství	100 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.3 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, šedá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	--------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Šířka objímky (B)	4.5 mm	Výška objímky (A)	8 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm	L1 v mm	21.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	15 mm	Průřez vodiče	2.5 mm ²
Barevný kód	Telemecanique		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

