


**H2,5/21T ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Verze            | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá |
| Číslo objednávky | <a href="#">9037650000</a>                            |
| Typ              | H2,5/21T ZH GR                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190493356                                         |
| Množství         | 100 items                                             |
| Balení           | volné                                                 |

## H2,5/21T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E499744                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 0.3 g |
|----------------|-------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|               |                                |       |                  |
|---------------|--------------------------------|-------|------------------|
| Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů,<br>šedá | Verze | Dvojitá koncovka |
|---------------|--------------------------------|-------|------------------|

## Kabelové koncovky

|                                |               |                              |                     |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 2.8 mm        | Délka povrchu kontaktu (L2)  | 12 mm               |
| Šířka objímky (B)              | 4.5 mm        | Výška objímky (A)            | 8 mm                |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.4 mm        | L1 v mm                      | 21.00 mm            |
| Průřez propojení AWG, max.     | AWG 14        | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm             |
| Délka odizolování              | 15 mm         | Průřez vodiče                | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Barevný kód                    | Telemecanique |                              |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

Výkres

