



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá |
| Číslo objednávky | 9037660000 |
| Typ | H2,5/27T ZH GR |
| GTIN (EAN) | 4008 190493387 |
| Množství | 100 items |
| Balení | volné |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.37 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|------------------|
| Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů, šedá | Verze | Dvojitá koncovka |
|---------------|--------------------------------|-------|------------------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 2.8 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 18 mm |
| Šířka objímky (B) | 4.5 mm | Výška objímky (A) | 8 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.4 mm | L1 v mm | 27.00 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm |
| Délka odizolování | 21 mm | Průřez vodiče | 2.5 mm ² |
| Barevný kód | Telemecanique | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

