



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Oranžová
Číslo objednávky	9037680000
Typ	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 190493479
Množství	100 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.5 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, oranžová	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	------------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	3.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	5.2 mm	Výška objímky (A)	9 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm	L1 v mm	28.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm
Délka odizolování	21 mm	Průřez vodiče	4 mm ²
Barevný kód	Telemecanique		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

