


H6,0/29T ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená
Číslo objednávky	9037700000
Typ	H6,0/29T ZH GN
GTIN (EAN)	4008 190493509
Množství	100 items
Balení	volné

H6,0/29T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.76 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, zelená	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	----------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	4.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	6.2 mm	Výška objímky (A)	11.4 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm	L1 v mm	29.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm
Délka odizolování	24 mm	Průřez vodiče	6 mm ²
Barevný kód	Telemecanique		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

