



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Hnědá
Číslo objednávky	9037720000
Typ	H10,0/30T ZH BR
GTIN (EAN)	4008 190493530
Množství	100 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.86 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, hnědá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	5.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	7.6 mm	Výška objímky (A)	13.4 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm	L1 v mm	30.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm
Délka odizolování	23 mm	Průřez vodiče	10 mm ²
Barevný kód	Telemecanique		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Nákresy

Výkres

