



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">9037740000</a>
Typ	H16,0/38T ZH W
GTIN (EAN)	4008 19049356 1
Množství	50 items
Balení	volné

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.82 g
----------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, bílá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	-----------------------------	-------	------------------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	8.3 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	25 mm
Šířka objímky (B)	9.5 mm	Výška objímky (A)	17.2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.6 mm	L1 v mm	38.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 6	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.3 mm
Délka odizolování	29 mm	Průřez vodiče	16 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	Telemecanique		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

