

CRIMPER 25 N D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací kleště pro neizolované konektory
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj k nalisování kontaktů, 10mm ² , 25mm ² , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	9040460000
Typ	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
Množství	1 items

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	550 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování neizolovaných konektorů 10-25 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Uninsulated connection	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 4
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 8	Krimpovací rozsah, max.	25 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	10 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Průřez koncovek, max.	25 mm ²	Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
-----------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		