

**CRIMPER 25 Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami  
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">9040470000</a>
Typ	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1485
Množství	1 items

## CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	529.57 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Uninsulated connection	Krimpovací rozsah, max.	25 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	25 mm <sup>2</sup>	Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
-----------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Krimpovací rozsah 2 (s více krimpovacími polohami): 10 mm <sup>2</sup> , 2 x 4 mm <sup>2</sup> , 2 x 6 mm <sup>2</sup> Krimpovací rozsah 4 (s více krimpovacími polohami): 16 mm <sup>2</sup> , 2 x 10 mm <sup>2</sup>		
----------------------	---	--	--

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		