

CRIMPER 6.3 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářížkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	9040490000
Typ	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008 19046 1454
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6.3 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	418 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování plochých zásuvných konektorů 0,5–2,5 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	F-plug / -sleeve	Šířka konektoru	6.3 mm
Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	0.5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.25 mm ²
Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		