

CRIMPER 2.5 I**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací kleště pro izolované konektory
kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory,
zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 2.5mm², Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	9040510000
Typ	CRIMPER 2.5 I
GTIN (EAN)	4008190461478
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	410 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5–2,5 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 20	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	mechanické	Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0.5 mm ²	Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		