

CRIMPER 6 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	9040530000
Typ	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1102
Množství	1 items

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	78 mm	Výška (v palcích)	3.0709 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	377.61 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování koncovek na vodiče 0,5 - 6 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars	Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	6 mm ²	Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
Profil krimpování 5	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		