

CUTTER 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řezací nástroje ve verzi s mechanickou ráčnou. Vhodné pro čisté řezání měděných a hliníkových vodičů. Jednoduché zacházení díky optimální páce a chytře navrženému vačkovému mechanismu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cutting tool for one-hand operation
Číslo objednávky	9040560000
Typ	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008 190464943
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1.5748 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11.4173 inch
Čistá hmotnost	599.4 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Přední stříhač kabelů do vnějšího průměru až 35 mm	Verze	Jednoruční mechanické
---------------	--	-------	-----------------------

Nástroje na řezání

Měděný kabel se sektorovými vodiči	3 x 70 SM	Měděný kabel – pružný, max. (kcmil)	500 kcmil
Měděný kabel – pružný, max.	240 mm ²	Měděný kabel - splétaný, max.	240 mm ²
Měděný kabel, max. průměr	35 mm	Datový / telefonní / ovládací kabel, max. 35 mm Ø	
Hliníkový kabel se sektorovými vodiči	4 x 70 SE	Splétaný hliníkový kabel, max. (kcmil)	500 kcmil
Vícevodičový hliníkový kabel, max (mm ²)	240 mm ²	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	35 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		