

UNIVERSAL CUTTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Diagonal-cutting pliers
Číslo objednávky	9041470000
Typ	UNIVERSAL CUTTER
GTIN (EAN)	4008190397777
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-02-28T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	KSE 160

UNIVERSAL CUTTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Délka	160 mm	Délka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	216 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze	Jednoruční mechanické
-------	-----------------------

Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	2.3 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	3 mm
Tvrdość řezáku	62 HRC	Ochranná izolace, 1000 V	Ne
Celková délka	160 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		