

UNIVERSAL BENT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pliers
Číslo objednávky	9041490000
Typ	UNIVERSAL BENT
GTIN (EAN)	4008190397791
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-02-28T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	RZ 160

UNIVERSAL BENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	160.16 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	1.8 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2.8 mm
Tvrdość řezáku	60 HRC	Ochranná izolace, 1000 V	Ne
Délka čelistí	dlouhé	Celková délka	200 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		