

STRIPSY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	9042000000
Typ	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-02-28T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	46 mm	Výška (v palcích)	1.811 inch
Šířka	97 mm	Šířka (v palcích)	3.8189 inch
Čistá hmotnost	47.52 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování a stříhání na datové kabely
---------------	---

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	UTP a STP datové kabely	Měděný kabel – pružný, max.	4 mm ²
Max. průměr vodiče	12.5 mm	Min. průměr vodiče	0.5 mm
Hloubka řezu	nastavitelné	Datové kabely UTP a STP, max. průměr	8 mm
Odizolovací rozsah AWG, max.	11 AWG	Odizolovací rozsah AWG, min.	20 AWG
Odizolovací rozsah, min.	0.08 mm ²	Průřez vodiče, max.	122 mm ²
Průřez vodiče, min.	1 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		