

STRIPPER 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Verze	Stripping and cutting tool
Číslo objednávky	9046240000
Typ	STRIPPER 6
GTIN (EAN)	4032248298648
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	87 mm	Výška (v palcích)	3.4252 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	158.4 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na odizolování vodičů do průřezu 6 mm ² / s integrovaným stříhačem kabelů
---------------	--

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Odizolovací rozsah AWG, max.	10 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	28 AWG	Délka odizolování, max.	20 mm
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.08 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		