

**SE HD 140****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Diagonální štípací kleště
Číslo objednávky	<a href="#">9046310000</a>
Typ	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



### Rozměry a hmotnosti

Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5.5118 inch
Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	180.1 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Technické údaje

Popis výrobku	Izolované diagonální štípací kleště, délka 140 mm	Verze	Jednoruční mechanické
---------------	---	-------	-----------------------

### Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	2 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2.8 mm
Průměr vodiče, max. (P)	1.4 mm	Tvrdość řezáku	62 HRC
Ochranná izolace, 1000 V	Ano	Tvar (diagonální štípací kleště)	Standardně
Celková délka	140 mm		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**Nákresy**

