

**SE HD 180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Diagonal-cutting pliers
Číslo objednávky	<a href="#">9046330000</a>
Typ	SE HD 180
GTIN (EAN)	4032248357635
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



## Rozměry a hmotnosti

Šířka	180 mm	Šířka (v palcích)	7.0866 inch
Délka	180 mm	Délka (v palcích)	7.0866 inch
Čistá hmotnost	194 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Technické údaje

Popis výrobku	Diagonální štípací kleště izolované dle VDE, délka 180 mm	Verze	Jednoruční mechanické
---------------	---	-------	-----------------------

## Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	3 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	3.8 mm
Průměr vodiče, max. (P)	1.8 mm	Tvrdość řezáku	62 HRC
Ochranná izolace, 1000 V	Ano	Tvar (diagonální štípací kleště)	Standardně
Celková délka	180 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		