



až 1000 V (AC) a 1500 V (DC)

ochranná izolace podle IEC 900. DIN EN 60900

- kované z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli
- bezpečnostní rukojeť s ergonomickým a protiskluzovým návlekm TPE VDE
- Vyrobeno z nárazuvzdorného, teplu a chladu odolného, nehořlavého TPE bez obsahu kadmia (termoplastický elastomer)
- Elastická zóna úchopu a pevné jádro
- Vysoce leštěný povrch
- Nikl-chromový elektro-galvanizovaný povrch chrání před korozí

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pliers
Číslo objednávky	9046350000
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení

**Rozměry a hmotnosti**

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	138 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Technické údaje

Popis výrobku	Kleště s plochým nosem a dlouhými čelistmi izolované dle VDE
---------------	--

Kleště

Ochranná izolace, 1000 V	Ano	Délka čelistí	45 mm
Celková délka	160 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ETIM 10.0	EC000833	ECLASS 14.0	21-04-38-17
ECLASS 15.0	21-04-38-17		

Nákresy

