

**FRZ S 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Pliers                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">9046370000</a> |
| Typ              | FRZ S 160                  |
| GTIN (EAN)       | 4032248357673              |
| Množství         | 1 items                    |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka          | 160 mm | Šířka (v palcích) | 6.2992 inch |
| Čistá hmotnost | 140 g  |                   |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | 8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb |

### Technické údaje

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Kleště s dlouhým nosem izolované dle VDE se stříhačem, dlouhé 160 mm |
|---------------|--|

### Kleště

|                         |        |                          |        |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Průměr vodiče, max. (H) | 1.6 mm | Průměr vodiče, max. (MH) | 2.5 mm |
| Tvrdost řezáku          | 60 HRC | Ochranná izolace, 1000 V | Ano    |
| Tvar (telefonní kleště) | rovný  | Celková délka            | 160 mm |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000835    | ETIM 9.0    | EC000835    |
| ETIM 10.0   | EC000835    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-16 |             |             |

**Nákresy**

