

**FRZ SG 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kleště
Číslo objednávky	<a href="#">9046390000</a>
Typ	FRZ SG 160
GTIN (EAN)	4032248357703
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



## Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	124.08 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

## Technické údaje

Popis výrobku	Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované dle VDE se stříhačem, dlouhé 160 mm
---------------	---

## Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	1.6 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2.5 mm
Tvrdost řezáku	60 HRC	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Tvar (telefonní kleště)	Zahnuté	Celková délka	160 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

**Nákresy**

