

Podobné ilustraci

Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kleště
Číslo objednávky	9046400000
Typ	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	157.52 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Technické údaje

Popis výrobku	Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované dle VDE se stříhačem, dlouhé 200 mm
---------------	---

Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	1.8 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2.8 mm
Tvrdost řezáku	60 HRC	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Tvar (telefonní kleště)	Zahnuté	Celková délka	200 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

Nákresy

