

VZZ S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pliers
Číslo objednávky	9046470000
Typ	VZZ S
GTIN (EAN)	4032248357741
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	123.2 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Popis výrobku	Víceúčelové kleště izolované dle VDE
---------------	---

Kleště

Průměr vodiče, max. (H)	1.6 mm	Průměr vodiče, max. (MH)	2.5 mm
Tvrdost řezáku	60 HRC	Ochranná izolace, 1000 V	Ano
Tvar (telefonní kleště)	Zahnuté, s funkcí odizolování a krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

Nákresy

